





A

|                                                  |                             |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|
| Alle Rechte vorbehalten<br>© All rights reserved | Vertraulich<br>Confidential |
| Vertraulichkeitsklasse<br>Confidentiality Class: |                             |



B

|                                                           |
|-----------------------------------------------------------|
| These dimensions will be especially checked at delivery   |
| Only inspection dimensions                                |
| With /E marked dimensions are only valid for internal use |



D

|                                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft                |
| Ausschließlich Prüfmaße                                        |
| Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig |

| Teile-Nr.<br>/part-no. | Farbe<br>/colour                               | Typ<br>/type   |
|------------------------|------------------------------------------------|----------------|
| 92.031.3258.0          | weiß ähnl. RAL 9003<br>/white sim. RAL 9003    | GST18I3S B1 WS |
| 92.031.3258.1          | schwarz ähnl. RAL 9005<br>/black sim. RAL 9005 | GST18I3S B1 SW |

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog  
additional data see CATALOG or eCATALOG

[www.wieland-electric.com](http://www.wieland-electric.com)  
[eshop.wieland-electric.com](http://eshop.wieland-electric.com)

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).  
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.  
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /  
deklarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen  
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1  
Sheet: 1 of 1

|                     |                               |                 |                                               |                                              |                                  |                                   |                       |
|---------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
|                     | /                             |                 | Werkstoff / Material                          | Tag/Date                                     | Name                             | Zeichnung Nr. / Drawing No.       | Index                 |
|                     | /                             |                 |                                               |                                              |                                  |                                   |                       |
|                     | /                             | Maßstab / Scale | Farbe /colour:<br>siehe Tabelle<br>/see table | gezeichnet<br>drawn                          | 21.10.2025                       | Göhl M.                           | T 92.031.3258.0 13K - |
|                     | /                             |                 |                                               |                                              |                                  |                                   |                       |
|                     | /                             | 2:1             |                                               | Elektronische Freigabe<br>Electronic Release |                                  | Maße in mm / Dimensions are in mm |                       |
|                     | /                             | Vol.            | mm <sup>3</sup>                               | Ofl./Srf.                                    | mm <sup>2</sup>                  | Ersatz für / Replacement for:     |                       |
|                     | /                             |                 |                                               | Type                                         | Benennung/Title                  |                                   |                       |
|                     | /                             |                 |                                               | GST18I3...                                   | BUCHSENTEIL                      |                                   |                       |
|                     | /                             |                 |                                               |                                              | /female connector                |                                   |                       |
|                     | /                             |                 |                                               |                                              | 250V AC, 20A, 2,5mm <sup>2</sup> |                                   |                       |
| Index               | Datum / Blatt<br>Date / Sheet |                 |                                               |                                              |                                  |                                   |                       |
| Änderung / Revision |                               |                 |                                               |                                              |                                  |                                   |                       |