

© Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved	Vertraulich Confidential
--	-----------------------------

☒ These dimensions will be especially checked at delivery
☐ Only inspection dimensions
☐ With *E* marked dimensions are only valid for internal use




☐ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

☐ Ausschließlich Prüfmaße

☐ Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F

Technical drawing of a mechanical component, likely a valve or actuator, shown in a side view. The drawing includes two dimension lines indicating lengths: 17,1 and 13.



Teilenummer /part number	Farbe /colour	Typ /type
92.943.0053.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003	GST18I4F B2 ZR1 WS
92.943.0053.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005	GST18I4F B2 ZR1 SW

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog additional data see CATALOG or eCATALOG	www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com
--	--

Tolerierung Size ISO 14405 ☺ / Tolerance system Size ISO 14405 ☺. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!										
Freitoleranz nach General tolerance						CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed						1. Verwendung: First Use:				Blatt: 1 von 1 Sheet: of 1				
		/		Werkstoff / Material Farbe /colour: siehe Tabelle /see table					Tag/Date	Name		T 92.943.0053.0 13K						Index -		
		/						gezeichnet drawn	25.11.2025	Göhl M.										
		/						Maßstab / Scale 1:1	Elektronische Freigabe Electronic Release				Maße in mm / Dimensions are in mm							
		/																		
		/	Vol.	mm ³	0fl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:													
		/	 wieland						Type Benennung/Title		BUCHSENTEIL+ZE /female connector with strain relief 250/400V AC 20A 2,5mm ²									
		/																		
		/																		
Index	Datum / Blatt Date / Sheet																			
Änderung / Revision																				