


A

Alle Rechte vorbehalten © All rights reserved	Vertraulich Confidential
Vertraulichkeitsklasse Confidentiality Class:	



B

These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

D

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

Teilenummer /part number	Farbe /colour
05.590.4556.0	weiß ähnl. RAL 9003 /white sim. RAL 9003
05.590.4556.1	schwarz ähnl. RAL 9005 /black sim. RAL 9005

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 (E) / Tolerance system Size ISO 14405 (E).
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited /
declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed 1. Verwendung: First Use: Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1

/			Werkstoff / Material		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No.		Index
/			Farbe /colour: siehe Tabelle /see table		gezeichnet drawn	24.11.2025	Göhl M.	T 05.590.4556.0 13K	
/		Maßstab / Scale 2:1			Elektronische Freigabe Electronic Release		Maße in mm / Dimensions are in mm		
/									
/		Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
/					Type	Benennung/Title			
/					VERRIEGELUNGSSCHIEBER				
/					/locking slide				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									