




A
© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D

E

F

70.340.2435.1	BAS GUT GF 24 M25 A 1	Gewindebohrung /thread hole	X
70.340.2435.0	BAS GUT GF 24 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV),IP54,montiert /Cable gland(CG),IP54,assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	dar- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
	/		Werkstoff / Material Aluminium beschichtet / coated grau / grey		Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 70.340.2435.0 13K	Index	
	/			gezeichnet drawn	04.03.2026	Mark M.			
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/			Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
	/	 wieland			Type	Benennung/Title			
	/				GEHAEUSEUNTERTEIL BAUGRÖÖE 24 KABELABGANG SEITLICH-2x M25				
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									
				revos Basic					