



A
© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class: Vertraulich
Confidential


B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



Hutschiene EN 60715-35x7,5
/mounting rail EN 60715-35x7,5
Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15



Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index	
	/			gezeichnet drawn	10.09.2025	Eichhorn N.				
	/			Maßstab / Scale		5D.S10.9055.0 13K				a
	/			2:1						
	/			Elektronische Freigabe Electronic Release						
					Maße in mm / Dimensions are in mm					
	/	Vol.	mm³	Ofl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:				
	/		wieland			Type	Benennung/Title SCHUTZLEITERKLEMME earth terminal			
a	09.04.2026 /									
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									
Änderung / Revision										