




A
Alle Rechte vorbehalten
All rights reserved
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG
www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!							
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1				
	/		Werkstoff / Material			Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index		
	/				gezeichnet drawn	18.09.2025	Sachs (extern)					
	/				Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release				5D.S95.1655.0 13K	
	/				1:1							
					Maße in mm / Dimensions are in mm							
	/	Vol.	mm³	Dfl./Srf.	mm²	Ersatz für / Replacement for:						
	/	 wieland				Type		Benennung/Title HOCHSTROMKLEMME high current terminal				
a	29.04.2026 /											
Index	Datum / Blatt Date / Sheet											
y	Änderung / Revision											