

A

Alle Rechte vorbehalten

All rights reserved

Vertraulichkeitsklasse

Confidentiality Class

Vertraulich

Confidential

B

These dimensions will be especially checked at delivery

Only inspection dimensions

With /E marked dimensions are only valid for internal use


C

Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft

Ausschließlich Prüfmaße

Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

F



a

.F	Farbe /colour	Wieland-Typ XX /Wieland type XX
.5	rot / red	blank
.8	gelb / yellow	GE

b

Bestell-Nr. /order no.	Polzahl P /number of poles P	Typ /type
0D.S04.3227.F	2	IVB WTN 4-2 XX
0D.S04.3327.F	3	IVB WTN 4-3 XX
0D.S04.3427.F	4	IVB WTN 4-4 XX
0D.S04.3527.F	5	IVB WTN 4-5 XX
0D.S04.4027.F	10	IVB WTN 4-10 XX

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog

additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com

eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©.
(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).

ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten.
Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!

Freitoleranz nach General tolerance

CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen
CAD - drawing, no manual modifications allowed

1. Verwendung: First Use:

Blatt: 1 von 1
Sheet: 1 of 1

/

/

/

/

Maßstab / Scale

5:1

Werkstoff / Material

gezeichnet
drawn

08.10.2025

Eichhorn N.

Elektronische Freigabe
Electronic Release

Maße in mm / Dimensions are in mm

Vol. mm³

Ofl./Srf. mm²

Ersatz für / Replacement for:

b

10.09.2026 /

a

14.08.2026 /

Index

Datum / Blatt
Date / Sheet

Änderung / Revision

wieland

Type

Benennung/Title

VERBINDUNGSSTECKER

connection plug

