

product data sheet

item no. 05.544.4029.8

male contact D 2,5- 4,0 QMM AG

Male contact, turned Ø 2,5 mm, 4 mm², AWG 12, Ag



item no.	05.544.4029.8
EAN	4015573450523
order unit	100 piece(s)

certificates / approvals

technical data

general

wire strip length	8 mm
min. conductor cross section flexible wire	4 mm ²
max. conductor cross section flexible wire	4 mm ²
min. UL/CSA wire diameter flexible wire	12 AWG
max. UL/CSA wire diameter flexible wire	12 AWG
connection type	crimp
material	other
massive contact	yes
contact pin diameter	2.5 mm
flammability class of insulation material acc. with UL94	other
contact resistance	≤ 2 mOhm

○ Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
○ Ausschlüßlich Freilege
MIT JE WECHSELWECHSELN MAßE SIND MIT JE INTERNEN ZWISCHENSTÜCKEN

Weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

ⓑ

05.544.4029.8	versilbert/silver-plated	4,0 mm ²	2,85	3,9
05.544.4029.7	vergoldet/gold-plated			
05.544.3929.8	versilbert/silver-plated	2,5 mm ²	2,25	3,45
05.544.3929.7	vergoldet/gold-plated			
05.544.3829.8	versilbert/silver-plated	1,5 mm ²	1,75	3,0
05.544.3829.7	vergoldet/gold-plated			
05.544.3729.8	versilbert/silver-plated	0,75-1,0 mm ²	1,45	2,6
05.544.3729.7	vergoldet/gold-plated			
05.544.3629.8	versilbert/silver-plated	0,5 mm ²	1,1	2,6
05.544.3629.7	vergoldet/gold-plated			
Teile-Nr. Part number	Oberfläche/ contact plating	Querschnitt cross-section	Maß A diameter	Maß B diameter

Freitoleranz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2008	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	Index
	/	z			Entworfen	25.01.	Hoffmann			
	/				Geprüft	-	-		05.544.3629.8 01K	b
	/	Vol.	mm³	Off.	mm²	Normgepr.	-	-		
b	06.10.2015/		 wieland				Benennung STECKERKONTAKT_KOMPLETT Plug contact ø2,5 0,5-4mm²			
a	21.08.2008/									
Buchstabe Datum / Blatt			 wieland							
05.544.3629.8 K			2 CADW3030 Lunz 2015-10-05 10:44:05 1.000							

A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
M1
M2
M3
L
G
i
1.1
2.1
1.1

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Verbreitung
dieses Dokuments sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. (Copyright)
The communication of its contents to others without express authorization is prohibited.