

Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.543.7201.0

Steckerkontakt 1,5 QMM AU

Steckerkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm², AWG 16, vergoldet



Art. Nr.	05.543.7201.0
EAN	4015573589384
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Abisolierlänge	7 mm
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	1,5 mm ²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	1,5 mm ²
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	16 AWG
UL/CSA Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	16 AWG
Anschlussart	Crimp
Werkstoff	Messing
Massivkontakt	ja
Kontaktstiftdurchmesser	2,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Übergangswiderstand	≤ 1,5 mOhm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2100.0	Crimpbacken B	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm ² , 1,5 mm ² , 2,5 mm ² und 4,0 mm ²
05.502.3300.0	Kontaktaufnahme 3	Kontaktaufnahme 3
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
05.502.3500.0	Ausdrückwerkzeug 500/690V-SER.	Ausdrückwerkzeug für gedrehte Kontakte und Buchsen mit einem Durchmesser von 2,5 mm

