


Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.702.5153.0

Durchgangsklemme WKF 1,5 D2/2/35

Durchgangsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 1.5 mm², Baubreite: 4.15 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.702.5153.0
EAN	4015573731837
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Hinweis	* mit/ohne Brücke** Zur Einhaltung der geforderten Isolationsabstände sind Durchgangsklemmen an der offenen Seite und die Brücken beidseitig ausschließlich mit Trennwänden zu schließen.
---------	---

Allgemein

Nennquerschnitt	1,5 mm ²
Farbe	grau
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Breite/Rastermaß	4,15 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	ja
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja
Anzahl der Klemmstellen je Etage	4
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	17,5 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja

Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	72,2 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,08 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	1,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,08 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	1,5 mm ²
Abisolierlänge	10 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	26-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Factory Wiring	15 A
Strom Field Wiring	15 A
Querschnitt CSA	26-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
Z7.268.0227.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 2	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 2 -polig
Z7.268.0327.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 3	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 3 -polig
Z7.268.0427.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 4	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 4 -polig
Z7.268.0527.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 5	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 5 -polig
Z7.268.1027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 10	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 10 -polig
Z7.268.2027.0	Verbindungsstecker IVB WKF 1,5- 20	Isolierter Verbindungsstecker für Reihenklemmen Typ WKF..., 20 -polig
98.300.0000.0	Tragschiene TS 35x7,5 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1000.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1800.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 18mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.300.1900.0	Tragschiene TS 35x7,5 PERF 25mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 7,5 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.360.0004.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF FZN - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, feuerverzinkt
98.370.0000.0	Tragschiene TS 35x15 UNPERF - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und chromatiert
98.370.1000.0	Tragschiene TS 35x15 PERF 15mm - l:2000mm	Tragschiene TS 35, gelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Stahl, verzinkt und passiviert
98.380.0000.0	Tragschiene TS 35x15-2,3 UNPERF CU - l:2000mm	Tragschiene TS 35, ungelocht, Höhe 15 mm, Länge 2 m, Material Kupfer
04.343.6953.8	Abdeckung mit Warnzeichen ADF 1,5/5	Abdeckung mit Warnzeichen für Reihenklemmen Typ WKF ...
07.312.8553.0	Abschlussplatte APF 1,5 D2/2	Abschlussplatte für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 D2/2..., Farbe: grau
07.312.8653.0	Trennwand TWF 1,5 D2/2	Trennwand für Reihenklemmen Typ WKF 1,5 D2/2..., Farbe: grau
Z4.243.2053.0	Bezeichnungsschilderplatte BZ/WKF 1,5/10	Platte mit austrennbaren Bezeichnungsschildern für Reihenklemmen Typ WKF 1,5, unbedruckt, bedruckbar mit Wieprint-Drucker
04.243.2053.0	Bezeichnungsschilderstreifen BZ/WKF 1,5	Bezeichnungsschilderstreifen für Reihenklemmen Typ WKF 1,5, 10 Schilderpro Streifen, Farbe: blau, unbeschriftet, beschriftbar mit Wieplot-Plotter

