

Produktdatenblatt

Art. Nr. 01.060.1553.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 15

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 15-polig,
beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm²,
Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

Art. Nr.	01.060.1553.0
EAN	4015573586031
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Crimp
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	15
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	180°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	4 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,5 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	4 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	16-14 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	13 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	25 mm

Länge	75 mm
Tiefe	10,3 mm
Werkstoff Klemmschraube	ohne
Werkstoff Kontakt Basis	ohne
Werkstoff Kontakt Oberfläche	ohne

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
05.502.2500.0	Crimpbacken 8113 BK	Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,5-1 mm ² und 1,5-2,5 mm ²
95.101.0800.0	Grundzange .	Grundzange mit Systemkoffer
02.125.1600.0	Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK	Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 0,5 - 1,0 mm ² , als Bandware
02.125.1629.0	Crimpkontakt Buchse 8113 BK	Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 0,5 - 1,0 mm ² , Einzelkontakte
02.125.1700.0	Crimpkontakt Buchse TR 8113 BK	Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm ² , als Bandware
02.125.1729.0	Crimpkontakt Buchse 8113 BK	Crimpkontakte für steckbare Anschluss- klemmleiste, Klemmbereich 1,5 - 2,5 mm ² , Einzelkontakte