

Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.820.1153.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /11 TOP

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.820.1153.0
EAN	4015573562165
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Federkraftanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	11
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	180°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	11 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	12 A
Strom Factory Wiring	12 A
Querschnitt CSA	22-16 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	12 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	15 mm
Länge	55 mm
Tiefe	24,3 mm
Werkstoff Klemmschraube	ohne
Werkstoff Kontakt Basis	Stahl
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

