

Produktdatenblatt

Art. Nr. 25.326.1253.0

Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 12 VL

Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 12-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	25.326.1253.0
EAN	4015573184091
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Anschlussart	Schraubanschluss
Lötprozess	ohne
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	12
Beschriftung	ja
Befestigung	ohne
Steckrichtung zum Leiter	90°

Technische Daten

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Bemessungsstrom	12 A
Bemessungsspannung VG1	1000 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Abisolierlänge	6 mm

Anschlussdaten

Minimaler Querschnitt eindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	2,5 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	6 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	15 A
Strom Factory Wiring	15 A
Querschnitt CSA	22-12 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	15 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau
Höhe	26 mm
Länge	60 mm
Tiefe	12,6 mm
Werkstoff Klemmschraube	CuSn/Stahl
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn
Anzugsdrehmoment	0,5 Nm



	25.326.0553.F	5	25	20	8113 B/ 5 VL	25.326.1753.F	18	90	85	8113 B/17 VL	Freitoleranz nach	CAO - Zeichnung, keine manuellen Änderungen	I.Verwendung: -	B1.: 1 von 1					
F	25.326.0653.F	6	30	25	8113 B/ 6 VL	25.326.1853.F	18	90	85	8113 B/18 VL	.F Farbe colour Bedruckung print	/ Maßstab Werkstoff und Oberfläche:	2005 Tag Name	T Zeichnung Nr.	Index				
	25.326.0753.F	7	35	30	8113 B/ 7 VL	25.326.1953.F	19	95	90	8113 B/19 VL	/ 2:1	Entworfen 25.04. Schmitt J.	-	25.326.0253.0 01K					
	25.326.0853.F	8	40	35	8113 B/ 8 VL	25.326.2053.F	20	100	95	8113 B/20 VL	/ Geprüft -	Normgepr. -	Ersatz für: -						
	25.326.0953.F	9	45	40	8113 B/ 9 VL	25.326.2153.F	21	105	100	8113 B/21 VL	/ Vol. mm² Off. mm²	Benennung							
	25.326.1053.F	10	50	45	8113 B/10 VL	25.326.2253.F	22	110	105	8113 B/22 VL	/  wieland 8113 B/ ... VL	LP_STECKKLEMME							
	25.326.1153.F	11	55	50	8113 B/11 VL	25.326.2353.F	23	115	110	8113 B/23 VL	Buchstabe Datum / Blatt	mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5/Pitch 5 Pluggable PCB terminal rising cage clamp system							
	25.326.1253.F	12	60	55	8113 B/12 VL	25.326.2453.F	24	120	115	8113 B/24 VL	Änderung								
	1				2					3				4		5		6	OU-PEM-08/91

			Freileitanz nach			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			I.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1	
F	Farbe colour	Bedruckung print		/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2005	Tog	Name	T	Zeichnung Nr.	Index
				/	2:1			Entworfen	PS.DZ.	Schmitt J.		25.326.0253.0 01K	
				/				Gepüßt	-	-			
.0	grau grey	schwarz black		/	Weil.	mm²	Akt.	mm²	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -	
				/							Benennung LP_STECKKLEMME mit Steck- und Schraubanschluß Rastermaß 5/Pitch 5 Pluggable PCB terminal rising cage clamp system		
				/									
				/									
.1	schwarz black	weiß white		/									
			Buchstabe	Datum / Blatt					8113 B/ ... VL				
			Änderung										