

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.334.1653.0

### Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 16 / 32 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste, 16-polig, Rastermaß: 5 mm,  
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 27.334.1653.0 |
| EAN            | 4015573999077 |
| Bestelleinheit | 50 Stück      |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Rastermaß                 | 5 mm        |
| Lötprozess                | Wellenlöten |
| Verpackungsart            | Schachtel   |
| Polzahl                   | 32          |
| Anzahl der Etagen         | 2           |
| Beschriftung              | nein        |
| Befestigung               | ohne        |
| Steckrichtung zur Platine | 90°         |

### Technische Daten

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Bemessungsstrom        | 10 A  |
| Bemessungsspannung VG1 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG2 | 400 V |
| Bemessungsspannung VG3 | 250 V |
| Bemessungsstoßspannung | 4 kV  |

### Technische Daten UL/CSA

|                      |       |
|----------------------|-------|
| Spannung UL          | 300 V |
| Strom Field Wiring   | 10 A  |
| Strom Factory Wiring | 10 A  |
| Spannung CSA         | 300 V |
| Strom CSA            | 10 A  |

### Sonstige

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Isolierstoffart | Thermoplast |
| Farbe           | grau        |

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Höhe                         | 22 mm   |
| Länge                        | 82 mm   |
| Tiefe                        | 28,5 mm |
| Werkstoff Kontakt Basis      | CuSn    |
| Werkstoff Kontakt Oberfläche | Sn      |

#### Baugruppen

| Art. Nr.      | Typ                                             | Beschreibung                                                                                                                                                                                            |
|---------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.220.4653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 TOP OB  | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 16-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                                    |
| 25.220.1653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 TOP     | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 16-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau              |
| 01.060.4653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 16 OB     | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 16-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                                                 |
| 01.060.1653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 16        | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 16-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                           |
| 25.320.4653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 OB      | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 16-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                       |
| 25.320.1653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16         | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 16-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.325.4653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 VR OB   | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 16-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                       |
| 25.325.1653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 VR      | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 16-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.326.4653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 VL OB   | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 16-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                       |
| 25.326.1653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 16 VL      | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 16-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau |
| 25.820.4653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /16 TOP OB | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 16-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                                              |
| 25.820.1653.0 | Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /16 TOP    | Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 16-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau                        |

