

Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.334.1153.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 11 / 22 G OB

Leiterplatten-Stiftleiste, 11-polig, Rastermaß: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	27.334.1153.0
EAN	4015573999039
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	22
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	90°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	400 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau

Höhe	22 mm
Länge	57 mm
Tiefe	28,5 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.4153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.220.1153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.4153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.1153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 11	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.4153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.1153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.4153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.1153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.4153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.1153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 11 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.4153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /11 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 11-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.1153.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /11 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 11-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

