

Produktdatenblatt

Art. Nr. 27.336.1353.0

Leiterplatten-Stiftleiste 8113 SEG / 13 / 26 W OB

Leiterplatten-Stiftleiste, 13-polig, Rastermaß: 5 mm,
Verpackungsart: Karton, Farbe: grau



Art. Nr.	27.336.1353.0
EAN	4015573999107
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Rastermaß	5 mm
Lötprozess	Wellenlöten
Verpackungsart	Schachtel
Polzahl	26
Anzahl der Etagen	2
Beschriftung	nein
Befestigung	ohne
Steckrichtung zur Platine	180°

Technische Daten

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung VG1	400 V
Bemessungsspannung VG2	400 V
Bemessungsspannung VG3	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV

Technische Daten UL/CSA

Spannung UL	300 V
Strom Field Wiring	10 A
Strom Factory Wiring	10 A
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	10 A

Sonstige

Isolierstoffart	Thermoplast
Farbe	grau

Höhe	22 mm
Länge	67 mm
Tiefe	28,5 mm
Werkstoff Kontakt Basis	CuSn
Werkstoff Kontakt Oberfläche	Sn

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
25.220.4353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 13-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.220.1353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Front-/Top-Schraubanschluss, 13-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.4353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 13 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 13-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
01.060.1353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BK / 13	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Crimpanschluss, 13-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.4353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.320.1353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.4353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 VR OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.325.1353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 VR	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.4353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 VL OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.326.1353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 B / 13 VL	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Schraubanschluss mit Zugbügelklemmkörper, 13-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.4353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /13 TOP OB	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 13-polig, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau
25.820.1353.0	Leiterplatten-Buchsenleiste 8113 BFK /13 TOP	Leiterplatten-Buchsenleiste mit Zugfederanschluss, 13-polig, beschriftete Version, maximaler Anschlussquerschnitt: 2,5 mm², Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: Karton, Farbe: grau

