


Produktdatenblatt

Art. Nr. 05.502.2100.0

Crimpbacken B

Crimpbacken für revos Crimpzange, verwendbar bei Querschnitten von 0,14- 1,0 mm², 1,5 mm², 2,5 mm² und 4,0 mm²



Art. Nr.	05.502.2100.0
EAN	4015573446892
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung/Betätigung	sonstige
Pressform	Vierkantpressung
Sperrvorrichtung	nein
Kontakte-Ø und -art	ohne
Schneidvorrichtung	nein
Querschnitt (min.)	0,5 mm ²
Querschnitt (max.)	4 mm ²

1		2		3		4		5		6		A	
Crimpbacken/crimping die A		Crimpbacken/crimping die B		Crimpbacken/crimping die C		Crimpbacken/crimping die D		Crimpbacken/crimping die E				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	
												Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog	
05.502.2000.0		05.502.2100.0		05.502.2200.0		05.502.2300.0		05.502.2400.0					
Crimpbacken/crimping die F		Crimpbacken/crimping die I		Crimpbacken/crimping die J		Crimpbacken/crimping die G		Crimpbacken/crimping die H				20 M1 M2 M3 L G i 11.1 12.1 1.1	
05.502.2600.0		05.502.2800.0		05.502.2900.0		05.502.4900.0		05.502.5000.0					
Weitere Daten siehe Katalog further data see catalog												1.000	
Teile-Nr./ part-no.		Crimpbacken/ crimping die		Teile-Nr./ part-no.		Crimpbacken/ crimping die		Tolerierung Size ISO 14405/Tolerance system Size ISO 14405 [This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].		ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TM-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UU-TM-05/03 (list of prohibited / declaimable hazardous substances) to be declared!		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
05.502.2900.0		J						Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use: -	
05.502.2800.0		I						/		Werkstoff/Material Stahl, schwarz brüniert steel, black burnished		Zeichnung Nr./Drawing No. T 05.502.2000.0 01K e	
05.502.2600.0		F						e 27.05.2014/		gezeichnet drawn		Index	
05.502.2400.0		E						d 06.05.2014/		geprüft checked			
05.502.2300.0		D						c 21.11.2013/		normpr. stand. check		Made in mm/Dimensions are in mm	
05.502.2200.0		C						b 26.04.2011/		Vol. mm Öl./Surf. mm		Ersatz für/Replacement for: -	
05.502.2100.0		B		05.502.5000.0		H		a 01.06.2010/		www.wieland		Type	
05.502.2000.0		A		05.502.4900.0		G		Index Datum / Blatt Date / Sheet		www.wieland-electric.com		Benennung/Title CRIMPBACKEN CRIMPING DIE A-J	
								Änderung/Revision					
1		2		3		4		5		6		QU-MEE-01/14	