
Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.506.0353.0

Buchseneinsatz BAS BUF 3 2,5 83 AG

Buchseneinsatz revos basic, 3-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 830V, mit versilberten Kontakten



Art. Nr.	70.506.0353.0
EAN	4015573744295
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2
Farbe	grau
Steckzyklen	500
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Federkraftanschluss
Polzahl	3
Zzgl. Schaltkontakte	2
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	5
Mit Drahtschutz	ja
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Min.	0,5 mm²
Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) Max.	2,5 mm²
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,14 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	2,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	24-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein

Kontakte

Kontaktmaterial	Kupferlegierung
Oberfläche	versilbert
Übergangswiderstand	# 3 mOhm
Abisolierlänge	7 mm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	830 V
Nennspannung zu PE	830 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	8 kV

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
06.502.4000.0	Schraubendreher DIN 5264 A 0,6 x 3,5	Schraubendreher nach Din 5264 A, Klinge: 0,6x3,5 mm, lange gerade Ausführung

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
70.516.0353.0	Steckereinsatz BAS STF 3 2,5 83 AG	Steckereinsatz revos basic, 3-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 830V, mit versilberten Kontakten
71.350.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.350.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
71.350.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
71.350.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.352.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.352.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
71.352.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
71.352.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.353.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.353.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
71.353.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
71.353.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.354.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
71.354.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
71.354.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.354.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A5	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP65), niedrige Bauform, 10-polig
71.372.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.372.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 10-polig

71.372.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrigeBauform, 10-polig
71.450.1037.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GG10 M20 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
71.452.1037.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GI10 M20 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
71.472.1037.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GL10 M20 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung B1 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, M2-polig
76.350.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.350.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
76.351.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.351.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 vorne, niedrige Bauform, 10-polig
76.351.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 vorne, niedrige Bauform, 10-polig
76.351.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 10H M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.352.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.352.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
76.353.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.353.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
76.353.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 10HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
76.354.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.354.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig
76.354.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig
71.320.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GK 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 10-polig
71.325.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GP 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 10-polig
71.330.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.330.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
71.331.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.331.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.333.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.333.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
71.335.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.335.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.340.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.340.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig
71.341.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
71.341.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.342.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
71.342.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig

71.343.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform,10-polig
71.343.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
71.420.1037.0	Gehäuseunterteil BAS GUM GK 10 B	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, offen, niedrige Bauform, 10-polig
71.425.1037.0	Gehäuseunterteil BAS GUM GP 10 B	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, niedrige Bauform, 10-polig
71.430.1037.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GL 10 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig
71.431.1037.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GM 10 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
71.440.1037.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GR 10 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
71.441.1037.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GS 10 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
76.330.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.330.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
76.331.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.331.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
76.334.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.334.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
76.335.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.335.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig
76.340.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.340.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig
76.341.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
76.341.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
76.342.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.342.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
76.344.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.344.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform,10-polig
76.345.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
76.345.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig
76.346.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
76.346.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.350.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.350.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.350.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.350.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.352.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.352.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.352.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig

70.352.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.353.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.353.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.353.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.353.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.354.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.354.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.354.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.354.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.355.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.355.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.355.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.355.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.357.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.357.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.357.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M20 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.357.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.358.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.358.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.358.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.358.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.359.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.359.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.359.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undStutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
70.359.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.372.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.372.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 10-polig
70.372.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GK 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.350.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.350.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
73.350.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
73.350.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.351.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undKabelverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 10-polig
73.351.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undGewindebohrung M20 vorne, hohe Bauform, 10-polig

73.351.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undStutzen M20 vorne, hohe Bauform, 10-polig
73.351.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GB 10H M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung undTrompetenverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 10-polig
73.352.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM25 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.352.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM25 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
73.352.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM25 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M25 oben, niedrige Bauform, 10-polig
73.352.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.353.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.353.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
73.353.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
73.353.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GA 10HM32 50 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.354.1035.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.354.1035.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig
73.354.1035.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Stutzen M32 oben, niedrige Bauform, 10-polig
73.354.1035.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GC 10HM32 50 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.320.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GA 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverrriegelung bzw. Schraubverschluss, niedrige Bauform, 10-polig
70.325.1028.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GE 10 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 10-polig
70.330.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.330.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
70.331.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.331.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
70.333.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.333.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.334.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.334.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
70.335.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.335.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
70.337.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.340.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.340.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
70.341.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
70.341.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 10-polig
70.342.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
70.342.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
70.343.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GI 10 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig

70.343.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GI 10 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig
70.344.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10 M25 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links und rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.330.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.330.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
73.331.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.331.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
73.334.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.334.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GB 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
73.335.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.335.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig
73.340.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.340.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
73.341.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
73.341.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 10-polig
73.342.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.342.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM25 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 10-polig
73.344.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.344.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig
73.345.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), niedrige Bauform,10-polig
73.345.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Shutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig
73.346.1035.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM32 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig
73.346.1035.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10HM32 50 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, niedrige Bauform, 10-polig