

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.700.0658.0

Buchseneinsatz BAS BUC 6 50

Buchseneinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinnnten Kontakten



Art. Nr.	70.700.0658.0
EAN	4015573223622
Bestelleinheit	10 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Ausführung	Buchseneinsatz
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Farbe	grau
Steckzyklen	200
Verschmutzungsgrad	3
Geeignet für Reiheneinbau	nein
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimp
Polzahl	6
Zzgl. Schaltkontakte	0
Polzahl zu Nennstrom 2	0
Polzahl zu Nennstrom 3	0
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt	6
Mit Drahtschutz	nein
Schutzkontakt	ja

Technische Daten UL/CSA

Nennspannung nach UL/CSA	600 V
Nennstrom nach UL	16 A
Nennstrom nach CSA	16 A
Aderquerschnitt flexibler Draht Min.	0,5 mm²
Aderquerschnitt flexibler Draht Max.	4 mm²
Aderquerschnitt flexibler AWG-Draht	20-12 AWG

Ausführung

Mit Gehäuse	nein
-------------	------

Kontakte

Kontaktmaterial	siehe Kontakte
Oberfläche	siehe Kontakte
Übergangswiderstand	# 1,5 mOhm
Abisolierlänge	7 mm

Schrauben Antrieb/empf. Drehmoment

Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Befestigungsschrauben	H1/0,5-0,7 Nm
Betätigungswerkzeug / Anzugsdrehmoment Schutzleiterschrauben	H2/1,2-1,6 Nm

Technische Daten DIN EN 61984

Nennspannung	500 V
Nennspannung zu PE	500 V
Nennstrom	16 A
Bemessungsstoßspannung	6 kV

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
02.123.7001.0	Buchsenkontakt 0,5 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm , 0,5 mm ² , AWG 20, vergoldet
02.123.7002.0	Buchsenkontakt 0,5 QMM Ag	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm , 0,5 mm ² , AWG 20, versilbert
02.123.7021.0	Buchsenkontakt 0,5 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,5 mm ² , AWG 20, verzinkt
02.123.7101.0	Buchsenkontakt 0,75-1 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm ² , AWG 18, vergoldet
02.123.7102.0	Buchsenkontakt 0,75-1 QMM AG	Buchsenkontakte für Crimpanschluß, versilbert, Leitungsquerschnitt: 0,75 - 1,0 qmm
02.123.7121.0	Buchsenkontakt 0,75-1 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 0,75-1 mm ² , AWG 18, verzinkt
02.123.7201.0	Buchsenkontakt 1,5 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm ² , AWG 16, vergoldet
02.123.7202.0	Buchsencontact 1,5 QMM AG	Buchsenkontakte mit Crimpanschlüssen, versilbert, Leitungsquerschnitt: 1,5 qmm
02.123.7221.0	Buchsenkontakt 1,5 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 1,5 mm ² , AWG 16, verzinkt
02.123.7301.0	Buchsenkontakt 2,5 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm ² , AWG 14, vergoldet
02.123.7302.0	Buchsencontact 2,5 QMM AG	Buchsencontactkontakte für Leitungsquerschnitt: 2,5 qmm, versilbert
02.123.7321.0	Buchsenkontakt 2,5 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 2,5 mm ² , AWG 14, verzinkt
02.123.7401.0	Buchsenkontakt 4 QMM AU	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm ² , AWG 12, vergoldet
02.123.7402.0	Buchsencontact 4 QMM AG	
02.123.7421.0	Buchsenkontakt 4 QMM	Buchsenkontakt, gedreht Ø 2,5 mm, 4 mm ² , AWG 12, verzinkt

Baugruppen

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
70.950.0653.3	Klemmenadapter-Set BAS GAESHLS 6 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 6-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL links, Einhandverriegelung
70.950.0653.4	Klemmenadapter-Set BAS GAESNLS 6 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 6-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL links, Einhandverriegelung
70.955.0653.3	Klemmenadapter-Set BAS GAESHRS 6 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 6-polig+PE, lange Bauform, Steckereinsatz, SL rechts, Einhandverriegelung
70.955.0653.4	Klemmenadapter-Set BAS GAESNRS 6 4,0 50	Klemmenadapter revos BASIC 500V/16A 2-teilige Sets, Schraubanschluss 6-polig+PE, kurze Bauform, Steckereinsatz, SL rechts, Einhandverriegelung
70.710.0658.0	Steckereinsatz BAS STC 6 50	Steckereinsatz revos basic, 6-polig, Bemessungsstrom: 16A, Bemessungsspannung: 500V, mit verzinkten Kontakten
70.350.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.350.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.350.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.350.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.352.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.352.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 6-polig
70.352.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stutzen M20 oben, niedrige Bauform, 6-polig

70.352.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.353.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.353.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.353.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.353.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.354.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M25 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.354.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M25 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 6-polig
70.354.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M25 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 oben, niedrige Bauform, 6-polig
70.354.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6 M25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.372.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 50 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.372.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 50 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig
70.372.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GL 6 M20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Trompetenverschraubung M20 oben – freie Kabelverbindung (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.450.0637.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GG 6 M20 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.452.0637.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GI 6 M20 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 oben, niedrige Bauform, 6-polig
70.472.0637.1	Gehäuseoberteil BAS GOM GL 6 M20 B1	Gehäuseoberteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 oben – freie Kabelverbindung, niedrige Bauform, 6-polig
73.350.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM25 69 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.350.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM25 69 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 rechts, hohe Bauform, 6-polig
73.350.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM25 69 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 rechts, hohe Bauform, 6-polig
73.350.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.351.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.351.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M20 vorne, hohe Bauform, 6-polig
73.351.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M20 vorne, hohe Bauform, 6-polig
73.351.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GH 6HM20 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M20 vorne (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.352.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM25 69 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M25 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.352.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM25 69 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M25 oben, hohe Bauform, 6-polig
73.352.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM25 69 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M25 oben, hohe Bauform, 6-polig
73.352.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM25 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.353.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.353.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 6-polig
73.353.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM32 69 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 rechts, hohe Bauform, 6-polig
73.353.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GG 6HM32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.354.0635.0	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM32 69 A0	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.354.0635.1	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM32 69 A1	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Gewindebohrung M32 oben, hohe Bauform, 6-polig
73.354.0635.2	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM32 69 A2	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Stützen M32 oben, hohe Bauform, 6-polig

73.354.0635.3	Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM32 A3	Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M32 oben (IP54), hohe Bauform, 6-polig
70.320.0628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GK 6 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung, offen, niedrige Bauform, 6-polig
70.325.0628.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GP 6 A	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform, 6-polig
70.330.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.330.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.331.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.331.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.332.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.332.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GN 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.333.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.333.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.334.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.334.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.335.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 50 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.335.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.337.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.337.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GO 6 M25 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.340.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.340.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.341.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 links (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.341.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.342.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.342.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts, niedrige Bauform, 6-polig
70.343.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig
70.343.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 6-polig
70.420.0637.0	Gehäuseunterteil BAS GUM GK 6 B	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, niedrige Bauform, offen, 6-polig
70.425.0637.0	Gehäuseunterteil BAS GUM GP 6 B	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Schutzdeckel, niedrige Bauform, 6-polig
70.430.0637.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GL 6 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.431.0637.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GM 6 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
70.440.0637.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GR 6 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 rechts und links, niedrige Bauform, 6-polig
70.441.0637.1	Gehäuseunterteil BAS GUM GS 6 M20 B1	Gehäuseunterteil revos basic Metall-Serie ohne Beschichtung, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 links, niedrige Bauform, 6-polig
73.330.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6HM25 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.330.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6HM25 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig
73.331.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6HM25 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Kabelverschraubung M25 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.331.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6HM25 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung und Gewindebohrung M25 links, hohe Bauform, 6-polig

73.334.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6HM32 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.334.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GL 6HM32 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig
73.335.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6HM32 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undKabelverschraubung M32 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.335.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GM 6HM32 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung undGewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 6-polig
73.340.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6HM25 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.340.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6HM25 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig
73.341.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM25 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.341.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM25 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, hohe Bauform, 6-polig
73.342.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6HM25 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.342.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6HM25 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts, hohe Bauform, 6-polig
73.344.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6HM32 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts und links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.344.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GR 6HM32 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, hohe Bauform, 6-polig
73.345.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.345.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM32 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 links, hohe Bauform, 6-polig
73.346.0635.0	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6HM32 69 A0	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54), hohe Bauform, 6-polig
73.346.0635.1	Gehäuseunterteil BAS GUT GT 6HM32 69 A1	Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mitSchutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts, hohe Bauform, 6-polig

