

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.344.6435.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GF 24HM32 50 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung
M32 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	73.344.6435.0
EAN	4015573629905
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	144 mm
Breite	57 mm
Höhe	98 mm

