


Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.358.6435.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GD 24HM32 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54),
niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	73.358.6435.0
EAN	4015573627864
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	120 mm
Breite	57 mm
Höhe	76 mm

