

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.352.2435.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GC 24 M25 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M25 oben, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	70.352.2435.1
EAN	4015573598768
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	120 mm
Breite	57 mm
Höhe	70 mm

