

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.340.2435.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GR 24 M25 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 rechts und links, niedrige Bauform, 24-polig



Art. Nr.	71.340.2435.1
EAN	4015573624924
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein



Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	24
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	144 mm
Breite	57 mm
Höhe	57 mm

○


○



0.



71.340.2435.1	BAS GUT GR 24 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	Y
71.340.2435.0	BAS GUT GR 24 M25 A 0	Kabelverschraubung {KV}, IP54 montiert /Cable gland {CG}, IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der gesien /Access
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerancing Size ISO 11405  Tolerance system Size ISO 11405  [This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances].				ja/yes ☒ Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland declaration UN-TOM-05/03 (list of prohibited / degradable/hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/ 		Aluminium		gezeichnet drawn		12.07. Ditsch	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft checked		-	
1:2		grau/grey		normen stand. check		-	
/ Vol.		mm Off./Surf.		mm		Ersatz für/Replacement for: -	
/ 		Type		Benennung/Title			
/		revoS		GEHAUSEUNTERTEIL			
/		BASIC		Baugröße 24-Kabelabgang 2xM25			
Index		Custom / Blatt Date / Sheet		Housing size 24-cable outlet 2xM25			
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.