

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.344.4035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GF 16HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für
Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32
rechts und links, hohe Bauform, 16- polig



Art. Nr.	73.344.4035.1
EAN	4015573627796
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	117 mm
Breite	57 mm
Höhe	98 mm

