

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.343.1635.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GI 16 M25 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25
unten, niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	70.343.1635.1
EAN	4015573618282
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten



Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	117 mm
Breite	57 mm
Höhe	57 mm


F



0.



70.343.1635.1	BAS GUT GI 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.343.1635.0	BAS GUT GI 16 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 11465 (Tolerance system Size ISO 11465) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist anzugeben. Conformity with Wieland document UN-TOM-05/03 (list of prohibited / delectable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1.Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name	T	Zeichnung Nr./Drawing No.		Index
/		Aluminium		gezeichnet/ drawn	22.05.	Treschan		70.343.1635.0 13K		
/		beschichtet/coated		geprüft checked	-	-				
/		Maßstab/Scale		1:2	norme stand. check	-				
/		grau/grey								
/		Val.		mm	Dfl./Surf.		mm	Maße in mm/Dimensions are in mm		
/										
/										
/										
Index		Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung/Revision										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.