


Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.330.1635.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GB 16 M25 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit Kabelverschraubung M25 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	70.330.1635.0
EAN	4015573620186
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen




Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	117 mm
Breite	57 mm
Höhe	57 mm



0.



70.330.1635.1	BAS GUT GB 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.330.1635.0	BAS GUT GB 16 M25 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /dried
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12005 (Tolerance system Size ISO 12005) (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).			ja/yes ☒ Stoffverbot/- und Deklarationsliste nach UI-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document UI-T04-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!		
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:	
Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1					
/ 		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date Name	
/ Aluminium		gezeichnet/drawn		03.05. Treschan	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft/checked	
/ 1:2		grau/grey		geprüft/checked	
/ Vol.		mm Øfl./Surf.		Ersatz für/Replacement for: -	
/ 		Type		Benennung/Title	
Index Datum / Blatt Date / Sheet		revos BASIC		GEHAUEUNTERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang 2x M25 Housing size 16-cable outlet 2x M25	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.