

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.325.1628.0

### Gehäuseunterteil BAS GUT GE 16 A

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für  
Zweihandverriegelung und Schutzdeckel, offen, niedrige Bauform,  
16-polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 70.325.1628.0 |
| EAN            | 4015573220225 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium         |
| Farbe                                            | grau              |
| Oberfläche                                       | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP)                                   | IP54              |
| UV-beständig                                     | ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C            |

#### Ausführung

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Baugröße                | 16                   |
| Ausführung des Gehäuses | Anbau (Durchführung) |
| Art der Verriegelung    | Querbügel            |
| Kabeleinführung         | ohne                 |
| Art der Kabeleinführung | ohne                 |
| Mit Kabelverschraubung  | nein                 |
| Gewindegröße PG         |                      |
| Klappdeckel             | ja                   |
| EMV-Ausführung          | nein                 |
| Länge                   | 113 mm               |
| Breite                  | 44 mm                |
| Höhe                    | 28 mm                |

