

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.358.4035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM32 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M32 rechts (IP54),
niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	73.358.4035.0
EAN	4015573627833
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	56 mm
Höhe	76 mm

