

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.355.4035.1

### Gehäuseoberteil BAS GOT GD 16HM25 50 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit  
Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige  
Bauform, 16-polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 73.355.4035.1 |
| EAN            | 4015573624153 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen

## Technische Daten

### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium         |
| Farbe                                            | grau              |
| Oberfläche                                       | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP)                                   | sonstige          |
| UV-beständig                                     | ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C            |

### Ausführung

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Baugröße                | 16H       |
| Ausführung des Gehäuses | Stecker   |
| Art der Verriegelung    | Querbügel |
| Kabeleinführung         | seitlich  |
| Art der Kabeleinführung | Gewinde   |
| Mit Kabelverschraubung  | nein      |
| Gewindegröße M          | 25        |
| Gewindegröße PG         |           |
| Klappdeckel             | nein      |
| EMV-Ausführung          | nein      |
| Länge                   | 94 mm     |
| Breite                  | 56 mm     |
| Höhe                    | 76 mm     |

