


## Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.342.1635.0

### Gehäuseunterteil BAS GUT GT 16 M25 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 rechts (IP54), niedrige Bauform, 16-polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 71.342.1635.0 |
| EAN            | 4015573624870 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen



## Technische Daten

### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium         |
| Farbe                                            | grau              |
| Oberfläche                                       | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP)                                   | IP54              |
| UV-beständig                                     | ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C            |

### Ausführung

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Baugröße                | 16              |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung    | Längsbügel      |
| Kabeleinführung         | seitlich        |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung   |
| Mit Kabelverschraubung  | ja              |
| Gewindegröße M          | 25              |
| Gewindegröße PG         |                 |
| Klappdeckel             | ja              |
| EMV-Ausführung          | nein            |
| Länge                   | 117 mm          |
| Breite                  | 57 mm           |
| Höhe                    | 57 mm           |

