

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.341.1635.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GS 16 M25 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M25 links, niedrige Bauform, 16-polig



Art. Nr.	71.341.1635.1
EAN	4015573624863
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen





Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	16
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	117 mm
Breite	57 mm
Höhe	57 mm



0



71.341.1635.1	BAS GUT GS 16 M25 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	✓
71.341.1635.0	BAS GUT GS 16 M25 A 0	Kabelverschraubung (KV), IP54 montiert /Cable gland (CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges/ /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12405  / Tolerance system Size ISO 12405  (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UI-TQM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document UI-TQM-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name	
/ 		Aluminium		geprüft/checked 12.07.		Dütsch	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/ coated		geprüft/checked		-	
/ 1:2		grau/ grey		Normspr./ Stand. check		-	
/ T						Zeichnung Nr./Drawing No. 71.341.1635.0 13K	
/ Maß in mm/Dimensions are in mm							
/ Vol.		mm		Oft./Surf.		mm	
/ Ersatz für/Replacement for: -							
/							
/							
/							
Index Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland		Type revos BASIC		Benennung/Titel GEHAEUSEUNTERTEIL Baugröße 16-Kabelabgang 1xM25 links housing size 16-cable outlet 1xM25 left	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.