

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.354.4035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GI 40HM32 50 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für Einhandverriegelung mit Kabelverschraubung M32 oben (IP54), niedrige Bauform, 40-polig



Art. Nr.	76.354.4035.0
EAN	4015573642058
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen


Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	16H
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	43 mm
Höhe	76 mm



Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization are prohibited.


.0




.2




.3



.4



.5



Tolerierung Size ISO 14405①/Tolerance system Size ISO 14405①. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach MW 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document MW 5020.010 e (list of prohibited / declareable hazardous substances) to be declared!										
Freitoleranz nach General tolerance		DIN ISO 2768 - m		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1							
/				Werkstoff/Material		2014		Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.		Index	
/		Aluminium		beschichtet/ coated		gezeichnet drawn		13.08.		Treschan		T		76.352.4035.0 13K	
/		Maßstab/Scale		1:1		geprüft checked		-		-					
/		gray/ grey		Nurpreis: Stand. check		-		-							
/		Vol.		mm³ Off./Surf.		mm³		Ersatz für/Replacement for: -							
/		/		/		/		/		/		/		/	
Index		Datum / Blatt Date / Sheet		 wieland www.wieland-electric.com		Type revos BASIC		Benennung/Title GEHAUEUSEBERTE IL Baugröße 16H-Kabelabgang 1x M25/M32/M40 oben Hood size 16H-cable outlet 1x M25/M32/M40 above							