

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.345.1035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GG 10HM32 50 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung
M32 links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	73.345.1035.0
EAN	4015573844117
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	91 mm