


Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.335.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GC 10HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M32 links, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	73.335.1035.1
EAN	4015573843974
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein


Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung



Baugröße	10H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	67 mm

Ausführung .1
version .1


Gewinde M32
thread M32



Verschraubung M32
screw connection M32



Gezeichnete Ausführung/version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Freitoleranz nach DIN -			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1.Verwendung: -			Bl.: 1 von 1	
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:	2005	Tag	Name	T	Zeichnung Nr.	73.335.1035.0 01K	Index
	/	%		Entworfen	16.06.	Duetsch T.				
	/			Geprüft	-	-				
	/			Normgepr.	-	-				
	/	 wieland	 Elektrische Verbindungen	Ersatz für: -						
	/			Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL HOUSING LOWER PART Größe 10 / size 10 1x M32 links/left						
	/									
Buchstabe	Datum / Blatt									
Änderung										

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

733351035001K_3 CAD027 deutsch 2005-06-16T13:28:12 0976

733351035001K_2 IIN204 Kette 2005-09-21T16:27:16 1000