

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.342.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GH 10 M20 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20
rechts, niedrige Bauform, 10-polig

Art. Nr.	70.342.1035.1
EAN	4015573618183
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein



Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm

	F
--	---

○



0.

Bohrbild
/Cut out

70.34 ⁶ ₂ .1035.1	BAS GUT GH 10 M25 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	✓
70.34 ⁶ ₂ .1035.0	BAS GUT GH 10 M25 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland(CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 11405 (Tolerance system Size ISO 11405) (This ISO-standard authorizes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach DIN-EN-ISO 10310-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document WU-10M-05-03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: Sheet:	
/ 		Werkstoff/Material Aluminium		2013 Ing./Date Name gezeichnet 22.05. - Treschan		Zeichnung Nr./Drawing No. 70.342.1035.0 13K	
/ Maßstab/Scale 1:2		beschichtet/coated grau/grey		geprüft - - Normen- Stand. check - -		T	
/ Vol.		mm Qlt./Surf.		mm Ersatz für/Replacement for: -		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ 		Type revos		Benennung/Title GEHÄUSEUNTERTEIL		Baugröße 10-Kabelabgang 1x M20 rechts Housing size 10-cable outlet 1x M20 right	
Index Datum / Blatt / Sheet				BASIC		10	
Änderung/Revision		Elektrische Verbindungen		10		10	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.