

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.340.1035.0

### Gehäuseunterteil BAS GUT GF 10 M20 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, für  
Zweihandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung  
M20 rechts und links (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | 70.340.1035.0 |
| EAN            | 4015573618015 |
| Bestelleinheit | 1 Stück       |

## Zulassungen



## Technische Daten



### Allgemein

|                                                  |                   |
|--------------------------------------------------|-------------------|
| Werkstoff des Gehäuses                           | Aluminium         |
| Farbe                                            | grau              |
| Oberfläche                                       | pulverbeschichtet |
| Schutzart (IP)                                   | IP54              |
| UV-beständig                                     | ja                |
| Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 | sonstige          |
| Einsatztemperaturbereich min.                    | -40 °C            |
| Einsatztemperaturbereich max.                    | 120 °C            |


### Ausführung

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Baugröße                | 10              |
| Ausführung des Gehäuses | Aufbau (Sockel) |
| Art der Verriegelung    | Querbügel       |
| Kabeleinführung         | zweiseitig      |
| Art der Kabeleinführung | Verschraubung   |
| Mit Kabelverschraubung  | ja              |
| Gewindegröße M          | 20              |
| Gewindegröße PG         |                 |
| Klappdeckel             | ja              |
| EMV-Ausführung          | nein            |
| Länge                   | 94 mm           |
| Breite                  | 52 mm           |
| Höhe                    | 55 mm           |

|  |   |
|--|---|
|  | F |
|--|---|



0.

Bohrbild  
/Cut out

|                                                                                        |                          |                                                                           |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 70.34 <sup>4</sup> <sub>0</sub> .1035.1                                                | BAS GUT GF 10 M25 M20 A1 | Gewindebohrung<br>/Thread hole                                            | Y                       |
| 70.34 <sup>4</sup> <sub>0</sub> .1035.0                                                | BAS GUT GF 10 M25 M20 A0 | Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert<br>/Cable gland(CG), IP54 assembled |                         |
| Bestellnummer<br>/Order number                                                         | Typ<br>/Type             | Varianten<br>/Variants                                                    | der<br>Bohle<br>/A/case |
| Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog.<br>Additional data see CATALOG or eCatalog. |                          | www.wieland-electric.com<br>eshop.wieland-electric.com                    |                         |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                               |                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|-----|
| Tolerierung Size ISO 14005  /Tolerance system Size ISO 14005 <br>(This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances). |                               |                                                                                                                                                                    |                                 | ja/yes <input checked="" type="checkbox"/> Stoffverfalls- und Deklarationsliste nach UN-TOM-05/03 ist einzuhalten<br>Conformity with Wieland declaration UN-TOM-05/03 (list of prohibited /<br>degradable/hazardous substances) to be declared! |                                         |                               |                                                |     |
| Freitoleranz nach<br>General tolerance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen<br>CAD - drawing, no manual modifications allowed                                                                      |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. Verwendung: -<br>First Use:          |                               | Blatt: 1 von 1<br>Sheet: 1 of 1                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             | <br>Werkstoff/Material<br>Aluminium<br>beschichtet/coated<br>1:2<br>grau/grey | 2013                            | Tag/Date                                                                                                                                                                                                                                        | Name                                    | T                             | Zeichnung Nr./Drawing No.<br>70.340.1035.0 13K | Ind |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |                                                                                                                                                                    | gezeichnet<br>drawn             | 22.05.                                                                                                                                                                                                                                          | Treschan                                |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | / Maßstab/Scale               |                                                                                                                                                                    | geprüft<br>checked              | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                       |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |                                                                                                                                                                    | Normpr.<br>Stand. check         | -                                                                                                                                                                                                                                               | -                                       |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |                                                                                                                                                                    | Made in mm/Dimensions are in mm |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             | Vol.                                                                                                                                                               | mm                              | Öf./,Surf.                                                                                                                                                                                                                                      | mm                                      | Ersatz für/Replacement for: - |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |  <b>wieland</b>                                                               | Type                            |                                                                                                                                                                                                                                                 | Benennung/Title                         |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |                                                                                                                                                                    | revos                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | GEHAEUSEUNTERTEIL                       |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |                                                                                                                                                                    | BASIC                           |                                                                                                                                                                                                                                                 | Baugröße 10-Kabelabgang 2x M20/M25      |                               |                                                |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | /                             |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 | Housing size 10-cable outlet 2x M20/M25 |                               |                                                |     |
| Index                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Datum / Blatt<br>Date / Sheet |                                                                                                                                                                    |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                               |                                                |     |
| Änderung/Revision                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | Elektrische<br>Verbindungen                                                                                                                                        |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                         |                               |                                                |     |

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.  
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.