


Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.333.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	70.333.1035.1
EAN	4015573599604
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm

