


Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.333.1035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GD 10 M20 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung bzw. Schraubverschluß mit
Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	70.333.1035.0
EAN	4015573616769
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten


Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm

	F
--	---



0.



Technical drawing of a square plate. The overall dimensions are 82 (width) and 40 (height). The drawing shows four circular holes, one in each corner. The diameter of the holes is indicated as $\varnothing 5,3/M5$. The holes are positioned such that the distance from the center of each hole to the nearest edge is 20 units (half of 40).

Tolerierung Size ISO 11405①/Tolerance system Size ISO 11405① ①This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UN-T04-05/03 ist einzufügen. Conformity with Wieland document U0-T04-05/03 (list of prohibited / deklarable hazardous substances) to be declared!				
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1		
	/		Werkstoff/Material	2013	Tag/Date	Name	Zeichnung Nr./Drawing No. 70.333.1035.0 13K	Index
	/		Aluminium	gezeichnet from	06.05.	Treschan		
	/		beschichtet/coated	geprüft checked	-	-		
	/		grau/grey	Abmepf. Sized check	-	-		
	/	Maßstab/Scale	Made in mm/Dimensions are in mm					
	/	1:2						
	/	Vol.	mm	Off./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -		
	/		Type		Benennung/Title			
	/		revos		GEHAEUSEUNTERTEIL			
	/		BASIC		Baugröße 10-Kabelangang 1x M20/M25 unten Housing size 10-cable outlet 1x M20/M25 below			
Index		Datum / Blatt Date / Sheet						
Änderung/Revision			Elektrische Verbindungen					

703331035013K_2	CADW3028	Treschan	2013-09-20T11:27:17	1.000
-----------------	----------	----------	---------------------	-------