

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.358.1035.2

Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A2

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung und Stützen M25 rechts, niedrige Bauform,
10-polig

Art. Nr.	70.358.1035.2
EAN	4015573651869
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen







Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewindestützen
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	53 mm



Varianten/ Variants

