

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.358.1035.1

Gehäuseoberteil BAS GOT GD 10 M25 A1

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung und Gewindebohrung M25 rechts, niedrige
Bauform, 10-polig



Art. Nr.	70.358.1035.1
EAN	4015573650954
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	53 mm

