

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.357.1035.0

Gehäuseoberteil BAS GOT GF 10 M20 A0

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, mit
Zweihandverriegelung und Kabelverschraubung M20 oben (IP54),
niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	70.357.1035.0
EAN	4015573616950
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Querbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	73 mm
Breite	56 mm
Höhe	53 mm

