

Produktdatenblatt

Art. Nr. 76.344.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GR 10HM32 50 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M32 rechts und links, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	76.344.1035.1
EAN	4015573787124
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	zweiseitig
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	97 mm
Breite	58 mm
Höhe	72 mm


Ausführung .1
version .1





Gezeichnete Ausführung .0 / version .0

○ Diese Maße werden bei Änderung besonders geprüft
□ Ausschnittliche Prüfung
■ Bei JE-Bearbeitungen muss sich auf die interne Zeichnung beziehen

Verschraubung M32
screw connection M32



Verschraubung M32
screw connection M32



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
76.344.1035.0	BAS GUT GR 10HM32 50 A0
76.344.1035.1	BAS GUT GR 10HM32 50 A1

Freitoleranz nach -				CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1		
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name	T	Zeichnung Nr. 76.344.1035.0 01K	Index a	
	/	x			Entworfen	13.08.	Kurz H.				
	/				Geprüft	-	-				
	/	Vol.	mm³	Dtl.	mm³	Normgepr.	-	-	Ersatz für: -		
	/	 wieland					Benennung GEHAEUSEUNTERTEIL housing lower part Größe/size 10 2x M32				
a		09.06.2005/									
Buchstabe		Datum / Blatt									
Änderung											