

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.343.1035.1

Gehäuseunterteil BAS GUT GU 10 M20 A1

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Gewindebohrung M20 unten, niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	71.343.1035.1
EAN	4015573624825
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten



Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	sonstige
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Gewinde
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm


F



0.



71.343.1035.1	BAS GUT GU 10 M20 A1	Gewindebohrung /Thread Hole	Y
71.343.1035.0	BAS GUT GU 10 M20 A0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland (CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 12405 Tolerance system Size ISO 12405 (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbleib- und Deklarationsliste nach DIN-EN-ISO 10373 ist einzuhalten Conformity with Wieland document DIN-EN-ISO 10373 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Name		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Aluminium		gezeichnet 01.07.		Treschan		T 71.343.1035.0 13K	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft checked		1:1	
/ grau/grey		graugrey		Normspr. Stand. check		Maße in mm/Dimensions are in mm	
/ Vol.		mm Qfl./Surf.		Ersatz für/Replacement for: -		Type	
/		Index		Datum / Blatt Date / Sheet		Benennung/Title	
Änderung/Revision		Handtechnische Zeichnungen		revos BASIC		GEHÄUSEUNTERTEIL Baugröße 10-Kabelabgang 1x20M unten Housing size 10-cable outlet 1x20M below	

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Die Reproduktion, distribution und utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.