

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.342.1035.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GT 10 M20 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 rechts (IP54), niedrige Bauform, 10-polig



Art. Nr.	71.342.1035.0
EAN	4015573624498
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen




Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung


Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	94 mm
Breite	52 mm
Höhe	55 mm



0



71.342.1035.1	BAS GUT GT 10 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread Hole	Y
71.342.1035.0	BAS GUT GT 10 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV),IP54 montiert /Cable gland (CG),IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der ges /dr
Weitere Daten siehe KATALOG oder eCatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Bohrbild
/Cut out

Tolerierung Size ISO 14005 © / Tolerance system Size ISO 14005 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations at form and parallelism are limited by the size tolerances).										ja/yes ☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach UU-TQM-05/03 ist einzuhalten Conformity with Wieland document UU-TQM-05/03 (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!											
Freitoleranz nach General tolerance					CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed					1.Verwendung: First Use:					Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1						
		/		Werkstoff/Material		2013	Tag/Date	Name		T	Zeichnung Nr./Drawing No.										Ind
		/		Aluminium		geprüft from	01.07.	Treschan			71.342.1035.0 13K										
		/	Malschicht/Schale	beschichtet/coated		geprüft checked	-	-													
		/	1:1	gray/grey		Nachprüf- Good check	-	-			Maße in mm/Dimensions are in mm										
		/	Vol.	mm	Hft./Surf.	mm	Ersatz für/Replacement for: -														
		/		wieland			Type	Benennung/Tittle													
		/					revos	GEHAEUSEUNTERTEIL													
		/					BASIC	Baugröße 10-Kabelabgang 1xM20 rechts Housing size 10-cable outlet 1xM20 right													
Index		Datum / Blatt Date / Sheet																			
Änderung/Revision																					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.