

Produktdatenblatt

Art. Nr. 71.354.1035.2

Gehäuseoberteil BAS GOT GI 10 M25 A3

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Einhandverriegelung mit Trompetenverschraubung M25 oben
(IP54), niedrige Bauform, 10-polig

Art. Nr.	71.354.1035.2
EAN	4015573651418
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	10
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewindestutzen
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	89 mm
Breite	43 mm
Höhe	53 mm

