

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.341.0635.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GS 6HM25 69 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M25 links (IP54), hohe Bauform, 6-polig



Art. Nr.	73.341.0635.0
EAN	4015573844018
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten


Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C




Ausführung

Baugröße	6H
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	seitlich
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	25
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	58 mm
Höhe	72,2 mm

Ausführung .1
version .1



Gezeichnete Ausführung .0 / version .0



weitere Daten siehe Katalog
further data see catalog

Teile-Nr. part-no.	Typ type
73.341.0635.0	BAS GUT GS 6HM25 69 A0
73.341.0635.1	BAS GUT GS 6HM25 69 A1

Freitoleranz nach -		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen			1. Verwendung: -		Bl.: 1 von 1
	/	Maßstab	Werkstoff und Oberfläche:		2004	Tag	Name
	/	x			Entworfen	10.11.	Daetsch T.
	/				Geprüft		-
	/	Vol.	mm²	Bl.	mm²	Normgepr.	-
	/						
	/	wieland		Benennung			
	/			GEHAEUSEUNTERTEIL			
Bauzustand		Datum / Blatt		HOUSING LOWER PART			
Änderung				Größe/size 6 1x M25 mit Deckel/with cover			

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Dokumente, Vervielfältigung und Mitteilung
sonstigen Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the
communication of its contents to others without express authorization is prohibited.