

Produktdatenblatt

Art. Nr. 70.343.0635.0

Gehäuseunterteil BAS GUT GU 6 M20 A0

Gehäuseunterteil revos basic aus Aluminium, mit Einhandverriegelung mit Schutzdeckel und Kabelverschraubung M20 unten (IP54), niedrige Bauform, 6-polig



Art. Nr.	70.343.0635.0
EAN	4015573618237
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein



Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP54
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Aufbau (Sockel)
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	unten
Art der Kabeleinführung	Verschraubung
Mit Kabelverschraubung	ja
Gewindegröße M	20
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	ja
EMV-Ausführung	nein
Länge	84 mm
Breite	52 mm
Höhe	54,5 mm

	7
--	---

○

Bohrbild
/Cut out

70.343.0635.1	BAS GUT GU 6 M20 A 1	Gewindebohrung /Thread hole	X
70.343.0635.0	BAS GUT GU 6 M20 A 0	Kabelverschraubung(KV), IP54 montiert /Cable gland(CG), IP54 assembled	
Bestellnummer /Order number	Typ /Type	Varianten /Variants	der- gestellt /drawn
Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog. Additional data see CATALOG or eCatalog.		www.wieland-electric.com eshop.wieland-electric.com	

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 © (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☒ Stoffverbot/-s und Deklarationsliste nach UU-T04-05/03 ist einzuhalten. Conformity with Wiefand document UU-T04-05/03 (list of prohibited / degradable hazardous substances) to be declared!			
Freitoleranz nach General tolerance		CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: - First Use: -		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1	
/ 		Werkstoff/Material		2013 Tag/Date		Zeichnung Nr./Drawing No.	
/ Aluminium		gezeichnet/drawn		21.05.		Treschan	
/ Maßstab/Scale		beschichtet/coated		geprüft/checked		70.343.0635.0 13K	
/ 1:2		grau/grey		Normen- Stand. check		-	
				Maße in mm/Dimensions are in mm			
/ Val.		mm Öl./Surf.		mm Ersatz für/Replacement for: -			
/ 		wieland		Type		Benennung/Title	
/				revos		GEHAEUSEUNTERTEIL	
/				BASIC		Baugröße 6-Kabelabgang 1x M20 unten Housing size 6-cable outlet 1x M20 below	
Index Datum / Blatt Date / Sheet							
Änderung/Revision		Händelsbezeichnung Vorbildzeichnungen					

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.
The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited.