

Produktdatenblatt

Art. Nr. 73.354.0635.2

Gehäuseoberteil BAS GOT GI 6HM32 69 A2

Gehäuseoberteil revos basic aus Aluminium, für
Einhandverriegelung mit Stutzen M32 oben, hohe Bauform, 6-polig

Art. Nr.	73.354.0635.2
EAN	4015573787087
Bestelleinheit	1 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Farbe	grau
Oberfläche	pulverbeschichtet
Schutzart (IP)	IP65
UV-beständig	ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	sonstige
Einsatztemperaturbereich min.	-40 °C
Einsatztemperaturbereich max.	120 °C

Ausführung

Baugröße	6
Ausführung des Gehäuses	Stecker
Art der Verriegelung	Längsbügel
Kabeleinführung	oben
Art der Kabeleinführung	Gewindestutzen
Mit Kabelverschraubung	nein
Gewindegröße M	32
Gewindegröße PG	
Klappdeckel	nein
EMV-Ausführung	nein
Länge	74 mm
Breite	43 mm
Höhe	70 mm

