


Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.031.3858.0

Geräteanschluss GST18I3S B1 BR05

gesis® CLASSIC Geräteanschluss, Einbauteil, Schraubanschluss einfach, Polzahl 3, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz braun, Schutzart (IP) IP20, Einbauvariante Einbauteil/Steckverbindung, Steckrichtung gerade, Anschlussquerschnitt feindrätig 0,75 mm² - 4 mm², Anschlussquerschnitt eindrätig 0,75 mm² - 4 mm², Polkennzeichnung 1, 2, 3, Mechanische Codierung Code 4, Werkstoff des Gehäuses Polyamid, Halogenfrei ja, Brandlast 0,038 kWh/St, Kontaktmaterial CuZn, Oberflächenbehandlung verzinkt, Verschmutzungsgrad 2, Bemessungsstoßspannung 4, Länge 31,5 mm, Höhe 19,5 mm, Breite 28,2 mm



Art. Nr.	92.031.3858.0
EAN	4015573613430
Bestelleinheit	200 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 4
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	braun
Polkennzeichnung	1, 2, 3

Anschlussdaten

Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt eindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² max.	4 mm ²
Anschlussquerschnitt feindrätig mm ² min.	0,75 mm ²
Anschlüsse pro Pol	1
Abisolierlänge	7 mm

Ausführung

Ausführung	Buchse
Anschlussart	Schraubanschluss
Steckrichtung	gerade
Schutzart (IP)	IP20
Bemerkung Anschlussart	Feindrätige Leiter 4 mm ² nur ohne Aderendhülse
Einbauvariante	Einbauteil/Steckverbindung

Werkstoff

Werkstoff des Gehäuses	Polyamid
Halogenfrei	ja

Kontaktmaterial	CuZn
Brandlast	0,038 kWh/St
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Oberflächenbehandlung	verzinkt

Abmessungen

Länge	31,5 mm
Breite	28,2 mm
Höhe	19,5 mm

Zubehör

Art. Nr.	Typ	Beschreibung
99.004.8210.0	Zugentlastung GST18i3 HOCH WS	gesis® Zugentlastung für Geräteeinbauteile GST18i3 mit Schraubanschluss; keine integrierte Verriegelung, Verwendung mit separater Verriegelung oder Snap-Ins. Farbe: weiß
99.005.8210.0	Zugentlastung GST18i3 HOCH SW	gesis® Zugentlastung für Geräteeinbauteile GST18i3 mit Schraubanschluss; keine integrierte Verriegelung, Verwendung mit separater Verriegelung oder Snap-Ins. Farbe: schwarz
05.561.3653.0	Verschlussstück GST18i3VS B WS	Verschlussstück für Buchsenteile GST18i3, weiß
05.561.3653.1	Verschlussstück GST18i3VS B SW	Verschlussstück für 3-poliges GST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
05.564.5353.0	Verschlussstück GST18i3/4/5 SW	Verschlussstück 12 polig schwarz für GST18i3-6 Buchsenteile
05.564.5353.2	Verschlussstück GST18i3/4/5 WS	Verschlussstück 12 polig weiß für GST18i3-6 Buchsenteile
05.594.4250.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlußstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: weiß
05.594.4253.0	Verschlussstück ST18/3B + GST18i3 ST WS	Verschlußstücke für GST18i3 Steckerteil oder ST18/3 Buchsenteil, Farbe: schwarz
34.300.1122.1	Montageblech GST18 3-10 POLIG	gesis® CLASSIC Befestigungsmaterial, Montagewinkel Einbauteile, Brandlast 0 kWh/St, Länge 56 mm, Höhe 24 mm, Breite 21,5 mm

