

Produktdatenblatt

Art. Nr. Z1.110.9055.7

Buchsenstecker WBF 2,5 1/R/SL

Buchsenstecker mit Zugfedernanschluss - Endmodul, Farbe grün/gelb



Art. Nr.	Z1.110.9055.7
EAN	4049088048883
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm²
Farbe	grün-gelb
Anzahl der Etagen	1
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e"	nein
Montageart	Direktmontage
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Direktmontage
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0
Reihenklemmen für Installationsverteiler	nein

Technische Daten

Bemessungsstrom	32 A
Bemessungsspannung	500 V
Bemessungsstoßspannung	8 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	nein
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	20,8 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
----------------	---------------------

Anschlussart 2	Steckanschluss
Minimaler Querschnitt eindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrätig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrätig	0,13 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrätig	4 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	24-12 AWG
Spannung UL	500 V
Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	24-12 AWG
Spannung CSA	500 V
Strom CSA	20 A